



ClearAccent – prisvärd infälld LED- spot

ClearAccent

ClearAccent är en grundserie infällda spotlights för ersättning av konventionella halogenbaserade armaturer. Det attraktiva priset och höga ljusutbytet gör valet att uppgradera till LED enkelt, och den kompakta armaturdesignen med inbyggt driftdon lämpar sig för ett antal olika användningsområden. Fästhålens mått uppfyller den gamla halogenbaserade standarden på 68 mm, vilket möjliggör eftermontering, och skruvkontakter bidrar till enkel och säker installation.

Fördelar

- Den enklaste och billigaste lösningen för att uppgradera från halogen till LED-spottar
- Minskade driftkostnader: energibesparingar på 90 % och tio gånger längre livslängd jämfört med vanliga halogenbaserade armaturer
- Ren och enkel design som smälter in diskret i all interiör

Funktioner

- Tillgänglig i fast eller justerbart utförande
- 500 lumen med 36 graders spridningsvinkel
- Tillgängliga färgtemperaturer: 3 000 och 4 000 K
- Inbyggt driftdon
- Kompatibel med de flesta dimmers

Användning

- Receptioner och andra utrymmen i hotell och restauranger
- Mindre butiker och kontorslokaler
- Korridorer och hissar
- Toaletter

specifikationer

Typ	RS060B (infälld spot, fast utförande) RS061B (infälld spot, justerbart utförande)
Tak	Tak med gipsskivor
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt	6W
Spridningsvinkel	36°
Ljusflöde	500lm
Korrelerad färgtemperatur	3000 eller 4000K
Färgåtergivningindex	> 80
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 50000 tim	L65
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50000 tim	7.5%
Omgivningstemperatur för bästa prestanda Tq	+25°C
Temperaturintervall vid drift	0°C till +40°C

Driftdon	Inbyggt
Spännings- och dataanslutning	Spännings- och dataanslutning
Nätspänning	230 eller 240V/50–60Hz
Dimning	Kompatibel med de flesta fasstyrda dimmerenheter med framkantsreglering
Inspänning till styrsystem	Inte tillämpligt
Tillval	Fast eller justerbart utförande
Material	List: pressgjutet aluminium Baksida: polykarbonat
Färg	Vit (WH)
Optisk kupa	Klar polykarbonat
Anslutning	Inbyggda han-/honkontakter 3-polig anslutning med draggänga
Underhåll	Inget
Installation	Monteras med fjäderklämmor Genomgående kabel kan inte användas Det justerbara utförandet kan riktas 25°
Tillbehör	Inga

Versions



ClearAccent RS060B infälld spotlight, fast utförande

Produktinformation



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



ClearAccent-RS061B-DP01.tif

Produktinformation

ClearAccent-RS061B-DP03.tif



Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur 0 till +40 °C

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02

Kod för kapslingsklass IP20

Styrenheter och dimring

Dimbara Ja

Drift och elektricitet

Inspänning 220-240 V

Allmän information

CE-märkning CE märkning

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Driftdon -

Utbytbar ljuskälla Nej

Optiktyp symmetrisk

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt färgåtergivningsindex ≥ 80

Initialt LED-ljusutbyte 83 lm/W

Initialt ljusflöde 500 lm

Tolerans för ljusflöde +/-10%

Initial ineffekt 6 W

Mekanik och armaturhus

Färg-- Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. korr. färgtemperatur
07267799	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K
07270799	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K

