



StyliD – de beste energie-efficiënte reeks voor winkeltoepassingen

StyliD

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, flexibiliteit voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is de StyliD de ideale energiezuinige oplossing voor de hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Hij omvat een hele reeks verlichtingstoepassingen, waaronder CrispWhite voor modezaken en Food-recepten voor supermarkten.

Voordelen

- Winkelklanten aantrekken met licht van hoge kwaliteit
- Armatuurontwerp past discreet in de winkel
- Goede energieprestaties, overeenkomend met CDM Elite maar met een veel langere levensduur en een terugverdientijd voor de totale gebruikskosten van minder dan drie jaar.

Kenmerken

- Hoog systeem rendement, dankzij PerfectAccent reflectors met een zeer hoge LOR (90%)
- Lumenpakketten van 1200 tot 4900 lm, passend bij de gelijkwaardige CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite
- Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000 en 4000 K
- Kleurweergave-index 80 en 90
- Smalle, middelbrede, brede, zeer brede en ovale bundel verkrijgbaar
- Dimbare uitvoeringen
- Reeks accessoires (honingraat, snuit)

Toepassing

- Winkels: mode en levensmiddelen

Specificaties

Type	ST730T (mini, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail) ST730C (mini, uitvoering met basisplaat) ST740T (compact, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail) ST740C (compact, uitvoering met basisplaat)
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Vermogen	Mini-uitvoeringen NB (LED11S): 15 tot 18 W (afhankelijk van lichtkleur) MB, WB (LED12S): 12 tot 16 W (afhankelijk van lichtkleur) Compact-uitvoeringen NB (LED20S): 27 W MB, WB (LED17S): 16 tot 20 W (afhankelijk van lichtkleur) MB, WB (LED27S): 25 tot 32 W (afhankelijk van lichtkleur) MB, WB (LED39S): 39 W
Bundelhoek	NB (10°) MB (28-24-30°) WB (36-34-37°) LIN (ovale lens)
Lichtstroom	Mini-uitvoeringen NB (LED11S): 1000 lm MB, WB (LED12S): 1200 lm Compact-uitvoeringen NB (LED20S): 1600 tot 2100 lm (afhankelijk van lichtkleur) MB, WB (LED17S): 1600 tot 1800 lm (afhankelijk van lichtkleur) MB, WB (LED27S): 2500 tot 2900 lm (afhankelijk van lichtkleur) MB, WB (LED39S): 3200 tot 4200 lm

Kleur lichtbron	827, 830, 840, 930
Gecorreleerde kleurtemperatuur	2700, 3000 of 4000 K
Kleurweergave-index	80 90 >95
Standaardafwijking kleurcombinatie	3 (met een tolerantie van ±0,005 op de kleurpuntmeting)
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50	50.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B50	25.000 uur
Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C
Bereik van bedrijfstemperatuur	+10 °C tot +35 °C

Specificaties

Uitvalpercentage driver	1% voor 5000 uur
Driver	Ingebouwd
Netspanning	230 of 240 V / 50-60 Hz
Dimmen	Niet dimbaar (PSE indien met noodverlichting, PSU indien zonder noodverlichting) DALI-dimbaar (PSED indien met noodverlichting, PSU indien zonder noodverlichting)

Materiaal	VSA-does: kunststof Kop en koellichaam: gietaluminium Lichtkap: acrylaat of glas
------------------	--

Kleur	Zwart (BK, RAL9004)	Optische kap	Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag
	Wit (WH, RAL9003)		Glas (voor smalle bundel)
	Wit-zwart (WH-BK, bovenkant behuizing en voorkant VSA-doo: wit, koelblok en zijkanten VSA-doo: zwart)		Acrylaat lichtkap (voor andere bundels)
	Zwart, geborsteld aluminium (ALU-BK, bovenkant behuizing en voorkant VSA-doo: geborsteld aluminium; koelblok en zijkanten VSA-doo: zwart)		Installatie
Zilverkleurig-zwart (SI-BK, bovenkant behuizing en voorkant VSA-doo: RAL9006 metaalgrijs; koelblok en zijkanten VSA-doo: zwart)		Accessoires	Direct tegen plafond; basisplaat met aansluitpunt (BA)
			Honingraatglas (HC)
			Verblindingsafscherming (GS)

Accessoires

Honingraat

Ordercode 910500454752,
910500454754, 910500454756




Verblindingsafscherming


Ordercode 910500454753,
910500454755, 910500454757




Polar Wide Diagrams



IFPS_ST530C 1xLED75/840 MB GC +ST530Z
HC-Polar Normal (separate)



IFPS_ST530C 1xLED75/827 MB GC +ST530Z
GS-Polar Normal (separate)



IFPS_ST530C 1xLED75/830 MB GC +ST530Z
GS-Polar Normal (separate)

