



# 3-fasen rail RCS750

## RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)

3-fasen rail RCS750, Normal, Aluminium, Bescherming tegen gereedschap

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Accessoirekleur	Aluminium
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	3.000 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 30 [Bescherming tegen gereedschap]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)

Volledige productnaam	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
Full EOC	871155938108400
Beschrijving lokale code	RCS750300AL
Bestelcode	8711559381084
Materiaalnr. (12NC)	910500188615
Lokale code	8711559381084
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559381084
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559381084

## 3-fasen rail RCS750

### Maatschets

