



GentleSpace Gen3

BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI

GentleSpace Gen3, 85 W, 13000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, IP65, IK07

GentleSpace gen3 biedt een slimme combinatie van veelzijdige producten met hoge efficiëntie, aansluitingsopties en betrouwbaarheid. Het biedt een breed scala aan opties op het gebied van optiek, bundelhoeken (van zeer smal tot breed) en lichtopbrengsten, elk met de beste lichtkwaliteit in zijn klasse voor meer veiligheid, productiviteit en comfort. Met GentleSpace gen3 kun je eenvoudig een op maat gemaakte en ideale verlichtingsoplossing creëren voor bijna elk hoog plafond en/of industriële toepassing. Veranderingen in toepassingseisen (zoals veranderingen in lay-out) zijn mogelijk dankzij het flexibele optische systeem, dat zelfs na installatie eenvoudig kan worden aangepast. Bovendien maken verschillende montage mogelijkheden en een voorgemonteerde IP65-connector een snelle en eenvoudige installatie mogelijk. Je kunt kiezen uit verschillende kappen, speciale varianten voor extreme temperaturen (XT) of gevaarlijke gebieden (ATEX 2/22) of sporttoepassingen. Daarnaast biedt GentleSpace gen3 ook geavanceerde aansluitopties en kan het worden aangesloten op IoT-gebaseerde systeem- en softwaretoepassingen, zoals Interact Industry. GentleSpace is gemaakt op basis van circulariteitsprincipes, is een onderhoudsvriendelijke armatuur met eenvoudig op te zoeken informatie via de Signify ServiceTag-app. Of je nu op zoek bent naar een betrouwbare oplossing waar je na de installatie niet meer over na hoeft te denken of een oplossing wilt die na installatie kan worden aangepast en bediend, is GentleSpace gen3 de ideale oplossing voor je toepassing.

Product gegevens

| Algemene informatie | | Code productfamilie | BY480P [Gentlespace gen3 Small] |
|-----------------------|--------|---------------------|---------------------------------|
| Lichtbron vervangbaar | Ja | Lamptype | LED |
| Aantal VSA's | 1 unit | Waardeschaal | Best |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja | CE-markering | Ja |

GentleSpace Gen3

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Brandbaarheidsmarkering | - |
| ENEC-markering | ENEC-markering |
| Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

Gegevens lichttechniek

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Lichtstroom | 13.000 lm |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 152 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | >80 |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 0,12 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,07 |
| Bundelhoek van lichtbron | 114 graden |
| Kleur lichtbron | 840 neutraalwit |
| Optiektype | Brede bundel |
| Bundelspreiding armatuur | 42° x 44° |
| Unified Glare Rating (UGR) | Not applicable |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---|--|
| Ingangsspanning | 220-240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Average CLO power consumption | - W |
| Aanloopstroom | 5,1 A |
| Aanlooptijd inschakelpiek | 76 ms |
| Energieverbruik | 85 W |
| Arbeidsfactor | 0,9 |
| Aansluiting | Externe connector |
| Kabel | Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 12 |

Operationele temperatuur

| | |
|----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | -30 tot +45 °C |
|----------------------------|----------------|

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Dimbaar | Ja |
| Driver/VSA | Voedingsunit met DALI-interface |
| Bedieningsinterface | DALI |
| Constance lichtopbrengst | Nee |

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | - |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Glas |
| Fixation materiaal | Staal |
| Kleur behuizing | Zilver |
| Afwerking optische lichtkap/lens | Helder |
| Totale lengte | 460 mm |

| | |
|--|--------------------|
| Totale breedte | 410 mm |
| Totale hoogte | 104 mm |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 104 x 410 x 460 mm |

Keurmerken en classificaties

| | |
|------------------------|--|
| Beschermingsklasse | IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| IK-classificatie | IK07 [2 J versterkt] |
| Sustainability rating | Lighting for circularity |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse I |
| Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |

Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

| | |
|---|------|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 % |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur | 10 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L90 |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L80 |

Toepassingsomstandigheden

| | |
|--|-------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 45 °C |
| Maximaal dimniveau | 10% |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Nee |

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI |
| Volledige productnaam | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI |
| Full EOC | 871869940733900 |
| Bestelcode | 8718699407339 |
| Materiaalnr. (12NC) | 910500465539 |
| Lokale code | 8718699407339 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8718699407339 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| EAN/UPC - Case | 8718699407339 |

GentleSpace Gen3

Maatschets

