

SmartForm TBS411

TBS411 1x54W/840 HFP D8-VH PIP

SmartForm recessed semi-modular - 1 pc - 54 W - HF Performer
- Semi-high-gloss optic 3D micro-lamellae very high reflectance

Philips'in sadelik güdümünü yansıtan SmartForm gömülü armatür son derece esnek, eksiksiz bir yarı modüler aydınlatma armatürleri ailesidir. Bu aydınlatma armatürleri; çok küçük, ince modellerde MASTER TL5 ile kullanılmaktadır. Geniş bir yelpazedeki tavan türlerine uygun olacak şekilde tasarlanmış bu eksiksiz aile, pek çok uygulamadaki proje gereksinimlerinin çoğunluğunu karşılayabilir. Enerji verimliliği Enerji tasarruflu TL5 lambalar ve bir dizi Philips elektronik balastı kullanmanın yanı sıra SmartForm gömülü ailesi, enerji tüketimini (W/m² değeri çok düşüktür) azaltmak amacıyla varlık saptama ve gün ışığı düzenlemesi (ActiLume) ya da yalnızca gün ışığı düzenlemesi (Luxsense) için aydınlatma kontrolleri ile donatılabilir. Bu Çevreci ürün serisi, bu yolla genel sahip olma maliyetinin yanı sıra CO₂ düzeylerini de azaltarak SmartForm'u çevre dostu bir seçim haline getirmektedir. SmartForm gömülü TBS411 – yarı modüler 'aydınlatma ışını' – 600 mm modül Bu ince SmartForm gömülü aydınlatma armatürleri, çeşitli lineer tavan sistemlerine entegrasyon için tasarlanmıştır: Görünür ve gizli T-çubuk, alçı ve bandraster tavanların uzatılmış modelleri. 'Aydınlatma ışını' TBS411 1-lamba En küçük konsept içinde mikro optikler ve kapaklar (MLO-PC ve Opal), 90 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler uzunluk. 2400 mm'ye kadar uzatmak için. 'Aydınlatma ışını' TBS411 1-lamba, AIR işlevli En küçük AIR işlevli konsept içinde mikro optikler ve kapaklar, 100 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler uzunluk. 2400 mm'ye kadar uzatmak için. 'Aydınlatma ışını' TBS411 2-lamba Mini optikler, 2 lamba, 115 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler uzunluk. 2400 mm'ye uzatmak için.

Ürün veri

Genel Bilgiler	Lamba ailesi kodu	TL5 [TL5]
Işık kaynağı sayısı	Lamba gücü	54 W

SmartForm TBS411

Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Birleşik paket	Lamp(s) included
Sürücü	HFP [HF Performer]
Üst reflektör	No [-]
Optik sistem türü	D8-VH [Semi-high-gloss optic 3D micro-lamellae very high reflectance]
Optik kapak/lens türü	No [-]
Acil durum aydınlatması	No [-]
Yerleşik kontrol	No [-]
Ayrı anahtar	-
Dahili kablolama	Standard
Dahili kablolama	-
Elektrik devresi koruması	-
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konnektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Havalandırma	No [-]
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Güvenlik Montaj ayağı	-
Güvenlik cihazı	No [-]
CE İşareti	CE mark
Product Family Code	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Toplam uzunluk	1197 mm
Uzunluk	- mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK07 [2 J reinforced]


Uygulama Koşulları

Rastgele anahtara uygun	Geçerli değil
-------------------------	---------------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871794398666800
Sipariş ürün adı	TBS411 1x54W/840 HFP D8-VH PIP
EAN/UPC - Ürün	8717943986668
Sipariş kodu	98666800
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910501887803
Net Ağırlık (Parça Başı)	3.350 kg

Boyutlu çizim



SmartForm TBS415-TBS417

