



# Pentura Mini

## TCH128 1xTL5-28W/830 HF

1, TL5, 28 W, 830 barwa ciepło-biała, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Pentura Mini TCH128 to ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym – to ekonomiczna, mini świetlówka gotowa do instalacji. Pentura Mini TCH128 oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię świetlówki fluorescencyjnej w połączeniu z lekką elektroniką i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym dla ulepszonych osiągnięć oświetleniowych. Belka jest łatwa w instalacji np. nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku, itp. zapewnia jasne światło, tam, gdzie jest ono potrzebne, nawet wtedy, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona. Belki Pentura Mini TCH128 są wyposażone lampę, wytrzymały dyfuzor z poliwęglanu oraz akcesoria montażowe, dzięki czemu czas instalacji jest zredukowany do minimum. Belki posiadają okablowanie przelotowe ze zdejmowanymi zaślepkami na obu końcach ukrywającymi guzikowe bloki łączówkowe dla prostego podłączania i okablowania przelotowego.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	1

Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	28 W
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	1 223 mm

## Pentura Mini

### Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

### Warunki dotyczące zastosowań


Nadaje się do losowego przełączania Nie dotyczy

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCH128 1xTL5-28W/830 HF
Pełna nazwa produktu	TCH128 1xTL5-28W/830 HF

Full EOC	871155914856499
Kod zamówienia	14856499
Materiał Nr (12NC)	910502537818
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559148564
Numerator - Packs per outer box	16
EAN/UPC - Opakowanie	8711559804569

### Rysunki techniczne



Product	A
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1 223 mm

