



# Maxos accessoires

## 9MX056 BC49 SI

ACC MAXOS, Zilver

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Accessoirekleur	Zilver
Code productfamilie	9MX056 [ACC MAXOS]
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	-
Beschermingsklasse IEC	-
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	9MX056 BC49 SI
Volledige productnaam	9MX056 BC49 SI

Full EOC	403073260158599
Beschrijving lokale code	9MX056BC49SI
Bestelcode	4030732601585
Materiaalnr. (12NC)	910683001726
Lokale code	4030732601585
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	4030732601585
Numerator - Dozen per buitendoos	5
EAN/UPC - Case	4030732205677