



# Maxos fusion

## LL623T 13 WH

### Maxos fusion Rail, Wit

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Accessoirekleur	Wit
Code productfamilie	LL623T [Maxos fusion Rail]
Waardeschaal	Best
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	5 jaar
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aansluiting	Interne connector

## Maxos fusion

<b>Operationele temperatuur</b>	
Omgevingstemperatuurbereik	-10 tot +35 °C
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Wit
Totale lengte	2.276 mm
Totale breedte	62 mm
Totale hoogte	42 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	42 x 62 x 2276 mm
Materiaal	Staal
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Beschermingsklasse	IP 54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	LL623T 13 WH
Volledige productnaam	LL623T 13 WH
Full EOC	871869639758999
Bestelcode	8718696397589
Materiaalnr. (12NC)	910925864278
Lokale code	8718696397589
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696397589
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696383964

## Maatschets

