



3-fasen rail RCS750

ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)

3-fasen rail RCS750, Accessory, Wit

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Accessoirekleur | Wit |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3) |
| Volledige productnaam | ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3) |
| Full EOC | 871155914987599 |
| Beschrijving lokale code | ZRS700SMCWH |
| Bestelcode | 8711559149875 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Materiaalnr. (12NC) | 910930009818 |
| Lokale code | 8711559149875 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8711559149875 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8711559149936 |

3-fasen rail RCS750

Maatschets

