



3-fasen rail RCS750

RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)

3-fasen rail RCS750, Normal, Zwart, Bescherming tegen gereedschap

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	
Accessoirekleur	Zwart	Full EOC	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Beschrijving lokale code	871155979854700
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Bestelcode	RCS750400BK
Totale lengte	4.000 mm	Materiaalnr. (12NC)	8711559798547
Keurmerken en classificaties		Lokale code	910930013518
Beschermingsklasse	IP 30 [Bescherming tegen gereedschap]	Numerator - Aantal per pak	8711559798547
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I	EAN/UPC - product/behuizing	1
Productgegevens		Numerator - Dozen per buitendoos	8711559798547
Productnaam voor bestelling	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	EAN/UPC - Case	1
			8711559798547

3-fasen rail RCS750

Maatschets

