



Nødbelysning downlight EM120B

EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH

Hvid

Sikkerhed er yderst vigtigt for bygningsejere, og de går derfor meget op i at have en passende nødbelysning. Nødbelysningen downlight EM120B tilbyder en nem løsning til enkeltstående nødbelysning, som er fuldt kompatibel med europæiske regler. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele sammenlignet med nikkelbaserede produkter, da det har en længere levetid, bedre udladning, produceres på en mere miljøvenlig måde og kan genvindes. Der følger to identiske linser med produkter, så spredningsvinklen kan justeres i forhold til anvendelsen.

Produkt data

| Generelle oplysninger | | | |
|-----------------------------------|---------|---|-------------------|
| Udskiftelig lyskilde | Nej | Lyseffekt (nominel) (nom.) | 90 lm/W |
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed | Farvegengivelsesindeks (CRI) | >70 |
| Driver inkluderet | Ja | Flimmerværdi (PstLM) | 1 |
| Lighting Technology | LED | Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 1,6 |
| CE-mærke | Ja | Lyskildens spredningsvinkel | 105 ° |
| Garantiperiode | 3 år | Lyskildefarve | 750 Neutral hvid |
| Mærke for brændbarhed | - | Optiktype | Meget bred stråle |
| ENEC-mærke | - | Lampens lysstrålespedning | 105° |
| Glødetrådstest | - | UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN | 22 |
| EU RoHS-godkendt | Ja | | |
| Lysteknisk | | Drift og el | |
| Lysstrøm | 180 lm | Indgangsspænding | 220 til 240 V |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 5000 K | Linjefrekvens | 50 to 60 Hz |
| | | Indledende CLO-strømforbrug | - W |

Nødbelysning downlight EM120B

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Gennemsnitligt CLO-strømforbrug | 4 W |
| Startstrøm | 8,7 A |
| Starttid | 125 ms |
| Strømforbrug | 4 W |
| Effektfaktor (brøk) | 0.9 |
| Tilslutning | Push-in-stik, 2-polet |
| Kabel | - |
| Antal produkter på MCB af 16 A type B | 40 |

Temperatur

| | |
|----------------------------|--------------|
| Omgivende temperaturområde | 0 til +40 °C |
|----------------------------|--------------|

Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Dæmpbar | Nej |
| Driver/strømenhed/transformer | Strømforsyningsenhed (Til/Fra) |
| Kontrolgrænseflade | - |
| Konstant lysudbytte | Nej |

Mekanik og armaturhus

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Materiale for lampehus | Polykarbonat |
| Reflektormateriale | - |
| Optikmateriale | Polykarbonat |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | Polykarbonat |
| Fikseringsmateriale | - |
| Farve på armaturhus | Hvid |
| Optikafskærmning/objektivfinish | Klar |
| Samlet længde | 620 mm |
| Samlet bredde | 33 mm |
| Samlet højde | 45 mm |
| Samlet diameter | 80 mm |
| Mål (højde x bredde x dybde) | 45 x 33 x 620 mm |

Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse] |
|-----------------------------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02 [0,2 J, standard] |
| Bæredygtighedsklassificering | - |
| Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Lysstrømstolerance | +/-10% |
| Indledende kromaticitet | (0.34, 0.35) SDCM<3 |
| Tolerance for strømforbrug | +/-10% |

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

| | |
|---|-------|
| Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t. | 0,8 % |
| Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer | 70 |


Anvendelsesbetingelser

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C |
| Maksimalt dæmpningsniveau | Ikke relevant |
| Velegnet til tilfældigt skift | Nej |

Produktdata

| | |
|--|-------------------------------|
| Ordreproduktnavn | EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH |
| Det fulde produktnavn | EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH |
| Full EOC | 871869979147699 |
| Ordrekode | 79147699 |
| Materialenr. (12NC) | 912401483242 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/Æske | 8718699791476 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 20 |
| EAN/UPC – kasse | 8718699791513 |

Målskitse



Nødbelysning downlight EM120B

