

HID-CSLS controle unit voor SDW-T

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

CSLS elektronische bedieningseenheid met geïmpregneerde (HID "BASIC") of ingekapselde (HID "Heavy Duty") elektromagnetisch voorschakelapparatuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	0,50 m
Connectortype	Schroef
Operationele temperatuur	
Levensduur T-behuizing (nom.)	90 °C
T-behuizing maximaal (max.)	90 °C
Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering VDE-EMV-certificaat CB-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150090870430
Bestelcode	8711500908704
Materiaalnr. (12NC)	913619189966
Lokale code	CSLS100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500908704
Numerator - Dozen per buitendoos	18
EAN/UPC - Case	8711500908711

HID-CSLS controle unit voor SDW-T

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 100 SDW-T 220-240V	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm
50/60Hz						

