



# HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

## BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Tokozott előtét az 1000 W vagy magasabb teljesítményű SON (T) (Plus), HPL, HPI és MH lámpákhoz


### Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V (alap) vagy 240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Teljes terméknév	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Full EOC	871150006237600
Rendelési kód	06237600
Cikkszám (12NC)	913700217303
Helyi kód	BHL1000L78
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500996657
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500062376

## HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

### Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

