



# HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

## BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Ingegoten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer.

### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz

Bedrading	
Connectortype	Schroef

Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Volledige productnaam	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
Full EOC	871150006236900
Bestelcode	8711500996640
Materiaalnr. (12NC)	913700217503
Lokale code	BSN1000L78
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500996640
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711500062369

# HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

## Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

