



# HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

## BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317


Ingegoten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer.

### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	
Ingangsspanning	380 tot 415 V	Volledige productnaam	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Ingangsfrequentie	50 Hz	Full EOC	871150074276600
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	8711500996695
Bedrading		Materiaalnr. (12NC)	913700232103
Connectortype	Schroef	Lokale code	BHD2000L76
Keurmerken en classificaties		Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	EAN/UPC - product/behuizing	8711500996695
Productgegevens		Numerator - Dozen per buitendoos	1
Productnaam voor bestelling	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	EAN/UPC - Case	8711500742766

# HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

## Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

