

# HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

## BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.


### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz
Bedrading	
Connectortype	Schroef
Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Volledige productnaam	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
Full EOC	872790088704400
Bestelcode	8711500881571
Materiaalnr. (12NC)	913700277826
Lokale code	BSN400K407ITS
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500881571
Numerator - Dozen per buitendoos	2
EAN/UPC - Case	8727900887044

## HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

### Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

