



HID-Basic BHL MK4 (HPL/HPI)

BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134


Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor HPL-, HPI (Plus)- en SON-H-lampen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V V	Full EOC	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	872790088701300
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	8711500881588
Bedrading		Lokale code	913700278026
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak	BHL250K307
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	1
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos	8711500881588
Productgegevens		EAN/UPC - Case	6
Productnaam voor bestelling	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134		8727900887013

HID-Basic BHL MK4 (HPL/HPI)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

