



HID-Basic BHL HPL/HPI-hez

BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151

Impregnált elektromágneses réz/vas előtétel a HPL, HPI (Plus) és SON-H lámpákhoz

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BHL 400 K202-A2 230V 50Hz BC2-151

Teljes terméknév	BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151
Full EOC	872790094076300
Rendelési kód	94076300
Cikkszám (12NC)	913700284626
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900940763
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900940770

HID-Basic BHL HPL/HPI-hez

Méretezett rajza

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K202-A2 230V 50Hz BC2-151	6,2 mm	65,0 mm	150,0 mm	129,0 mm	76,0 mm

