



# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF M Blue-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.


### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	60
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Kleur ingangsaansluitingen	Oranje
Kleur uitgangsaansluitingen	Grijs
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert
Kabellengte van apparaat tot lamp	1,50 m
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-10 °C t/m 40 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	LH

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Keurmerken	F-markering CE-markering VDE-certificaat CB-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Volledige productnaam	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Full EOC	871150053640230
Bestelcode	8711500536402
Materiaalnr. (12NC)	913700418066
Lokale code	HFM124LH
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500536402
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500536419

# HF-Matchbox Blue

## Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

