

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

A HF-Matchbox Blue megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Blue termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékosági indexe (CELMA EEI) A2.


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	101
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	Betét
A bemeneti csatlakozók színe	Szürke
A kimeneti csatlakozók színe	Szürke
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	Betét
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	1,50 m
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–10 és 40 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	LH

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés VDE tanúsítvány CB tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Teljes terméknév	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Full EOC	871150053682230
Rendelési kód	53682230
Cikkszám (12NC)	913700421766
Helyi kód	HFM114LH
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500536822
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500536839

HF-Matchbox Blue

Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

