



HID ontstekers

SND 88 400V 50/60Hz

HID-ontstekers voor seriesystemen.


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	400 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrading	
Connectortype	Schroef
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 80 °C
T-behuizing maximaal (max.)	90 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	SNI-115
Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	SND 88 400V 50/60Hz
Volledige productnaam	SND 88 400V 50/60Hz
Full EOC	871150091034940
Bestelcode	8711500910349
Materiaalnr. (12NC)	913700615067
Lokale code	SND88
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500910349
Numerator - Dozen per buitendoos	120
EAN/UPC - Case	8711500910356

HID ontstekers

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

