



Certaline halogén transzformátorok

CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ

A Philips Certaline alacsony feszültségű halogénlámpákkal használható elektronikus halogénátalakító. 60, 105 és 150 W-os változatban rendelhető.

Figyelmeztetések és biztonság

- Transformer is not suitable for DC operation

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz


Hőmérséklet	
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	65 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	SELV CE jelölés VDE jelölés

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091378430
Rendelési kód	91378430
Cikkszám (12NC)	913700633891
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500913784
Számláló – csomag külső dobozonként	100
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500913791

Certaline halogén transzformátorok

Méretezett rajza



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22,0 mm	107,0 mm	32,0 mm

