



HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA
Duur aanloopstroom	0,40 ms
Aanloopstroom (max.)	15 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24

Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Connectortype	Insert

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	85 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	Standard

Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
Volledige productnaam	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V
Full EOC	872790077128200
Bestelcode	77128200
Materiaalnr. (12NC)	913700656766
Lokale code	PVM020SCDMPGJ5
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500881885
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900771282

HID-PrimaVision Mini CDM

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

