



HID-PrimaVision Twin CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Werkt met dubbele CDM-lamp en enkel elektronisch HID-VSA: verbetert kostenbeheersing en verhoogt flexibiliteit van armatuurontwerp.


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,5 ms
Aanloopstroom (max.)	33 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	14
Bedrading	
Connectortype	Insert
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 55 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	70 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/S

Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089572800
Bestelcode	89572800
Materiaalnr. (12NC)	913700656866
Lokale code	PVC235SCDM
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500881892
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900895728

HID-PrimaVision Twin CDM

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

