

HID-PrimaVision Compact CDM

HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Compact en lichtgewicht elektronisch HID-VSA van hoge kwaliteit voor optimale en betrouwbare prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen.


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	26 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	1,5 m
Connectortype	Insert
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 55 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/S

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093363500
Bestelcode	93363500
Materiaalnr. (12NC)	913700664966
Lokale code	PVC050SCDM
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900933635
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900933642

HID-PrimaVision Compact CDM

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm

