



# HID-PrimaVision Compact CDM

## HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Compact en lichtgewicht elektronisch HID-VSA van hoge kwaliteit voor optimale en betrouwbare prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen.

### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanloopstroom (max.)	26 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24

Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	2,0 m
Connectortype	Insert

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/I


Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093365900
Bestelcode	8727900933659
Materiaalnr. (12NC)	913700665166
Lokale code	PVC050ICDM
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900933659
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900933666

# HID-PrimaVision Compact CDM

## Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

