

# HID-PrimaVision Mini CDM

## HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.

### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA
Duur aanloopstroom	0,40 ms
Aanloopstroom (max.)	25 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24

Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	0,5 m
Connectortype	Insert

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/S


Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829111573100
Bestelcode	11573100
Materiaalnr. (12NC)	913700665966
Lokale code	PVM050SCDM
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291115731
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291115748

## HID-PrimaVision Mini CDM

### Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

