

# HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

## BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz



Impregnált elektromágneses réz előtétetek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyűjtővel történő használathoz

### Termék adatok

Működtetés és elektronika		Teljes terméknév	
Bemeneti feszültség	230 V	Full EOC	871869674078100
Hálózati frekvencia	50 Hz	Rendelési kód	74078100
Bemeneti frekvencia	50 Hz	Cikkszám (12NC)	913700751926
Kábelezés		Számláló – mennyiség csomagonként	1
Csatlakozó típusa	Csavar	EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696740781
Tanúsítvány és alkalmazási területek		Számláló – csomag külső dobozonként	6
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány	EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696740798
Termékadatok			
A termék megrendelési neve	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

## HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

### Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

