

# HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

## BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	
Ingangsspanning	230 V	Full EOC	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	8718696740781
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700751926
Bedrading		Lokale code	BSN50K302ITS
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8718696740781
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos	6
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8718696740798
Productnaam voor bestelling	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

## HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

### Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

