

# HID-HeavyDuty BSN semi-parallel ontsteker

## BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz


Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	
Ingangsspanning	230 V	Full EOC	871869674100900
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	8718696741009
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700752826
		Lokale code	BSN150L33-A2TS
Bedrading		Numerator - Aantal per pak	1
Connectortype	Schroef	EAN/UPC - product/behuizing	8718696741009
		Numerator - Dozen per buitendoos	6
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - Case	8718696741016
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat		
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz		

## HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

### Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

