



HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Intelligent, hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het DALI- (Digital Addressable Lighting Interface conform IEC62386) of Touch & Dim drukkнопprotocol voor fluorescentielampen. Voorzien van gangmodus, programmeerbaar met Philips MultiOne. Hoogfrequente werking verbetert lichtkwaliteit en lamplevensduur. Het product anticipeert op komende wetgeving door te voldoen aan A1BAT-eisen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Connectortype uitgangsaansluitingen	
Ingangsspanning	195-240 V	WAGO 250-serie	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Operationele temperatuur	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Omgevingstemperatuurbereik	-25 °C t/m 50 °C
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Levensduur T-behuizing (max.)	75 °C
Duur aanloopstroom	0,35 ms	T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Aanloopstroom (max.)	45 A	Dimbaarheid en regelsystemen	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	12	Lichtregeling	TD
Bedrading			
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 250-serie		

HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C and TL5C

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 123x79x33
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A1 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	-
Keurmerken	EMC CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Volledige productnaam	HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Full EOC	871829171864200
Bestelcode	71864200
Materiaalnr. (12NC)	913700761866
Lokale code	HFRITD155TL5C
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291718642
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291718659

Maatschets



Product
HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0 mm	79,0 mm	33,0 mm	111,0 mm	67,0 mm	4,5 mm

