

PHILIPS

Lighting



HF-Regulator II PL-T/C-hez

HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Intelligens nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét, amely DALI-t (az IEC62386 szabványnak megfelelő Digital Addressable Lighting Interface technológia) vagy Touch and Dim (Érintés és fényerő-szabályozás) nyomógombprotokollt használ a fénycsövekhez. „Folyosó” móddal is rendelkezik, amely a Philips MultiOne segítségével programozható. A magas frekvenciájú működés növeli a fényminőséget és a lámpa élettartamát. Előre is megfelel az A1BAT szabványon alapuló jövőbeli előírásoknak

Termék adatok


Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	195-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA
Induló áramlökés szélessége	0,35 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	45 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	12
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 250 sorozat
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 250 sorozat
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25 és 50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (maximum)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Vezérlőfelület	TD
Mechanika és tokozás	
Ház	L 123x79x33
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Energiahasznosítási index	A1 BAT
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Környezetvédelmi szabvány	-
Jóváhagyási jelzések	EMC CE jelölés ENEC tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

HF-Regulator II PL-T/C-hez

Teljes terméknev	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Full EOC	871829171862800
Rendelési kód	71862800
Cikkszám (12NC)	913700761966
Számláló – mennyiség csomagonként	1

EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291718628
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291718635

Méretezett rajza



Product

HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0 mm	79,0 mm	33,0 mm	111,0 mm	67,0 mm	4,5 mm

