



Núcleo y bobina (71A) MH 175W - 450 W

CORE & COIL HID 71A60H1500DMLA

El balasto básico es el núcleo y bobina abierto más utilizado como componente dentro de la luminaria de iluminación. El núcleo y bobina también forma el núcleo de otras cinco configuraciones de balasto de Philips Advance.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia		Corriente de entrada (cortocircuito)	
Código Ansi	M59		2.45-3.9/1.4-2.2 A
Tipo de lámpara	400W MH	Corriente de cortocircuito secundario	3.5-4.3 A
Número de lámparas	1 pieza/unit	Factor de balasto (nom.)	1
Tipo de circuito	CWA	Factor de potencia (nom.)	0.90
Tipo de balasto	Magnetic HID	Voltaje de circuito abierto	300 V
Modelo base	71A60H1A	Corriente de entrada (nom.)	3.9/2.2 A A
Tamaño del núcleo	4 1/4 x 4 3/4 (2 coil)	Potencia de entrada (nom.)	454 W
Número de catálogo del arrancador	NA	Potencia de lámpara nominal	400 W
Clasificación de temperatura del arrancador	NA		
Valor del condensador	24 MFD	Cableado	
Número de catálogo del condensador	7C240P40R	Longitud de tira de cable	0.5 mm
Requisitos del condensador	400V	Longitud de cable por color	12"
Clasificación de temperatura del condensador	105°C	Tipo de cable	Stranded
Diámetro de condensador/dimensiones de óvalo	1.75 in	Cableado remoto de distancia máxima del balasto a la lámpara	Determined by AWG used
Altura del condensador	4.8 in	Valor de fusible recomendado	10/7 A
Mecánicos y de carcasa		Aprobación y aplicación	
Frecuencia de entrada	60 Hz	Prueba de voltaje de circuito abierto (voltios)	270-330 V
Corriente de entrada (circuito abierto)	3.11/1.8 A	Prueba HiPot (1 minuto)	2000 V
Corriente de encendido (inicio)	2.74/1.56 A	Prueba HiPot (2 segundos)	2500 V

Núcleo y bobina (71A) MH 175W - 450 W

Clase de aislamiento UL	H(180°C)
Código de temperatura UL	1029F
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CORE & COIL HID 71A60H1500DMLA
EAN/UPC - Producto	781087084540
Código de pedido	913701113209

Local Code	496075
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	913701113209
Peso neto (pieza)	5.657 kg

Plano de dimensiones



MH BAL 400W M59 127/220V C&C

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID 71A60H1500DMLA	4.05 in	2.14 in	4.8 in	4.4 in	4.3 in	3.9 in

