



HF-Selectalume II pour TL5 lamps

HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées. Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.

Données du produit

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,35 ms
Pic de courant d'appel (max.)	30 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	15

Câblage

Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur WAGO 744
------------------------------------	---------------------

Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur WAGO 744 [Compatible avec le câblage manuel]
-------------------------------------	---------------------------------------------------------

Température

Gamme de températures ambiantes	-15 °C à 50 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C

Mécanique et boîtier

Corps du luminaire	L 280x39x21.5
--------------------	---------------

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
----------------------	------------------------------

HF-Selectalume II pour TL5 lamps


Classe énergétique	A2 BAT
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Certification PSB Marquage TISI Homologation SIRIM Certificat CB Certificat CCC Certificat VDE- EMV

Données du produit

Nom du produit de la commande	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Code EOC	872790093937800
Code de commande	93937800
Code 12NC	913713034666
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900939378
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900939385

Schéma dimensionnel



Product

HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	21,5 mm	265 mm		4,2 mm

