



Focusline Optical

13164 200W GX5.3 24V 1CT/24

Metalen halogeenlampen met inwendige reflector die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX5.3
Gebruiksstand	S90 [Staand $\pm 90^\circ$ of lampvoet omlaag (BDH)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	200 W
Spanning (nom.)	24 V
Spanning (nom.)	24 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open

Reflectorafwerking	Soepel
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24
Volledige productnaam	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24
Full EOC	871150041058030
Bestelcode	8711500410580
Materiaalnr. (12NC)	923921120594
Lokale code	13164
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500410580
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8711500419026

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm

