



# Twistline Alu 2000 óra

## Twistline Alu 2000h 50W GZ10 230V 40D 1CT/ 10X5F

Hálózati feszültségről működő halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat kitűnő minőségű reflektorfénybe állítja. Az alumínium bevonat meggátolja a háttérvilágítás hőkibocsátását.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GZ10 [GZ10]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	40 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	330 lm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	50,0 W
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1

Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	MR16 [2 hüvelyk/50 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	50 kWh
Termékatadok	
A termék megrendelési neve	Tw Alu 2000h 50W GZ10 230V 40D 1CT/10X5F
Teljes terméknév	Twistline Alu 2000h 50W GZ10 230V 40D 1CT/ 10X5F
Full EOC	871150042862260
Rendelési kód	42862260

## Twistline Alu 2000 óra

Cikkszám (12NC)	924887344225
Helyi kód	14564
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500428622

Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500428646

### Méretezett rajza

Product	D (max)	C (max)
Tw Alu 2000h 50W GZ10 230V 40D 1CT/10X5F	50,7 mm	51 mm

