



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	2.400 lm
Kleuraanduiding	Warm wit
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,463
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	80 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	30,2 W

Lampstroom (nom.)	0,360 A
-------------------	---------

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	31 kWh
EPREL-registratienummer	423370

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063180040
Bestelcode	8711500631800
Materiaalnr. (12NC)	927920582723
Lokale code	TLD30W827
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500631800
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500631817

## Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

