



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D lámpatestekben.

Figyelmeztetések és biztonság

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fényárammérési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Fényáram	2 350 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges)	0,313
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,337
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	76,7 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	81

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	30,2 W
Fényforrás árama (névleges)	0,360 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	31 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423375


MASTER TL-D Super 80

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25
Teljes terméknév	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25
Full EOC	871150063189340
Rendelési kód	63189340
Cikkszám (12NC)	927920586514


Helyi kód	MASTERTLD30865
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500631893
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500631909

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25


MASTER TL-D Super 80

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

