



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 14W/827 1SL/40

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) magas fényhasznosítási mutatóval rendelkezik, ami alacsony energiafelhasználással jár. A High Efficiency TL5 lámpa kiváló fényáram-megmaradást és jó színmegjelenítést biztosít. Jellemző alkalmazási területei az irodák, ipari létesítmények, állami és közintézmények, iskolák, kórházak és beltéri sportlétesítmények.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Jellemzők	na [Not Applicable]
Fényárammérés referencia	Sphere

Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	1 200 lm
Színmegjelölés	Hagyományos fehér
Színérték X koordinátája (névleges)	0.463
Színérték Y koordinátája (névleges)	0.42
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	86 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	14,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,165 A

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	14 kWh

MASTER TL5 High Efficiency


EPREL-regisztrációs szám	423440
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40
Teljes terméknév	MASTER TL5 HE 14W/827 1SL/40
Full EOC	871150064102155
Rendelési kód	64102155
Cikkszám (12NC)	927926082755

Helyi kód	TL514827
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500641021
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500867421

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40

