



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) magas fényhasznosítási mutatóval rendelkezik, ami alacsony energiafelhasználással jár. A High Efficiency TL5 lámpa kiváló fényáram-megmaradást és jó színmegjelenítést biztosít. Jellemző alkalmazási területei az irodák, ipari létesítmények, állami és közintézmények, iskolák, kórházak és beltéri sportlétesítmények.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Jellemzők	na [Not Applicable]
Fényárammérés referencia	Sphere

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	1 900 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	90 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	20,8 W
Fényforrás árama (névleges)	0,165 A

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	21 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-regisztrációs szám	423452
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40
Teljes terméknev	MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40
Full EOC	871150063942455
Rendelési kód	63942455
Cikkszám (12NC)	927926283055


Helyi kód	TL5SUPER2183
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500639424
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500867544

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm



Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

