



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) magas fényhasznosítási mutatóval rendelkezik, ami alacsony energiafelhasználással jár. A High Efficiency TL5 lámpa kiváló fényáram-megmaradást és jó színmegjelenítést biztosít. Jellemző alkalmazási területei az irodák, ipari létesítmények, állami és közintézmények, iskolák, kórházak és beltéri sportlétesítmények.

### Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Jellemzők	na [Not Applicable]
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	3 315 lm
Színmegjelölés	Hagyományos fehér
Színérték X koordinátája (névleges)	0,463
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,42
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	94 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	34,9 W
Fényforrás árama (névleges)	0,175 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	F
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	35 kWh

# MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-regisztrációs szám	423539
<b>Termékadatok</b>	
A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40
Teljes terméknév	MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40
Full EOC	871150064324755
Rendelési kód	64324755


Cikkszám (12NC)	927927082755
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500643247
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500867629

## Méretezett rajza




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

## Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

## Élettartam




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

## MASTER TL5 High Efficiency

### Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

