



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	4.900 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	49,2 W


Lampstroom (nom.)	0,255 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	54 kWh
EPREL-registratienummer	423548

MASTER TL5 High Output

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20
Full EOC	871150063956105
Bestelcode	8711500639561
Materiaalnr. (12NC)	927927584061
Lokale code	TL549W840


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500639561
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8711500264510

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20

MASTER TL5 High Output

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20

