



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérő) erős fénykibocsátást biztosít. A TL5 HP lámpa erős fénykibocsátást igénylő rendszerekben használható optimálisan, és kiváló fényáram-megmaradást, illetve színmegjelenítést biztosít. Az alkalmazási területek az irodáktól kezdve az ipari és iskolai alkalmazásokon át a kiskereskedelmi üzletekig terjednek.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percre, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Jellemzők	na [Not Applicable]
Fényárammérési referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	1 700 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	76 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	22,7 W
Fényforrás árama (névleges)	0,295 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	23 kWh

MASTER TL5 High Output

EPREL-regisztrációs szám	423555
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40
Teljes terméknév	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40
Full EOC	871150063960855
Rendelési kód	63960855
Cikkszám (12NC)	927928084055


Helyi kód	TL52484
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500639608
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500867841

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40


MASTER TL5 High Output

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

