



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	3.100 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	38,0 W
Lampstroom (nom.)	0,325 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	38 kWh

MASTER TL5 High Output

EPREL-registratienummer	423557
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40
Full EOC	871150063962255
Bestelcode	63962255
Materiaalnr. (12NC)	927928583055


Lokale code	TL539W830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500639622
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500260031

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40


MASTER TL5 High Output

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

