



# MASTER TL5 High Output Secura



## MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

A TL5 High Output Secura (16 mm-es csőátmérőjű) lámpa védőbevonattal van ellátva, amely egyben tartja az üveg- és lámpadarabokat, ha a lámpa összetörne. A lámpa könnyen felismerhető az egyik végénél látható kék gyűrűről. Alkalmazási területei mindazon helyek, ahol az üvegszilánkok miatt megszakadhat a termelés, illetve személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak (pl. étel- és italgépjártás esetén). Ez a lámpa megfelel a HACCP előírásainak, és támogatja a HACCP-tanúsítást.

### Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!
- A bevonat épsége érdekében feltétlenül javasoljuk, hogy legkésőbb a megadott élettartam elérésekor cserélje ki a Secura lámpákat (a várható élettartam az 50%-os meghibásodási arány eléréséig eltelt idő, 3 órás kapcsolási ciklusok esetén).

### Termék adatok

Általános információ		Színvisszaadási index (CRI)	
Fejlesztés - foglalat	G5	Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényárammérés referencia	Sphere	Működtetés és elektronika	
Technikai adatok		Teljesítményfelvétel	80,0 W
Színkód	840 [CCT of 4000K]	Fényforrás árama (névleges)	0,530 A
Fényáram	6 550 lm	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)	Szabályozható	Igen
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38	Mechanika és tokozás	
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38	Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K		
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	82 lm/W		

# MASTER TL5 High Output Secura

## Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	80 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423573

## Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
Teljes terméknév	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40


Full EOC	871150095235655
Rendelési kód	95235655
Cikkszám (12NC)	927929684018
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500952356
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500952363

## Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm


## Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

# MASTER TL5 High Output Secura

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

