



MASTER PL-S 2 Broches



MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Coordonnée chromatique X		0,38
Culot	G23 [G23]	Coordonnée chromatique Y		0,38
Référence de mesure de flux	Sphere	Température de couleur corrélée (nom.)		4000 K
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10 000 h	Efficacité lumineuse (nominale)		77 lm/W
Données techniques de l'éclairage		Indice de rendu de couleur (IRC)		80
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fonctionnement et électricité		
Flux lumineux	900 lm	Consommation électrique		11,9 W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)			


MASTER PL-S 2 Broches

Courant lampe (nom.)	0,155 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423598

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
Code EOC	871150026109070
Code de commande	26109070
Code 12NC	927936484011
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500261090
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500261113

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2 Broches

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

