



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|--------------------|
| Lampvoet | 2GX13 [2GX13] |
| Nominale levensduur | 12.000 hr |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| Gegevens lichttechniek | |
| Kleurcode | 841 [CCT of 4100K] |
| Lichtstroom | 4.210 lm |
| Kleuraanduiding | Koelwit (CW) |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,38 |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,38 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 76 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | 81 |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Energieverbruik | 55,7 W |


| Lampstroom (nom.) | 0,550 A |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Dimbaarheid en regelsystemen | |
| Dimbaar | Ja |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Lampvorm | C-T5 [C-T5 16 mm] |
| Keurmerken en classificaties | |
| Energie-efficiëntielabel | G |
| Kwikhoud (Hg) (max.) | 4 mg |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 4 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 56 kWh |
| EPREL-registratienummer | 423623 |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10 |

MASTER TL5 Circular

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Volledige productnaam | MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10 |
| Full EOC | 871150064251625 |
| Bestelcode | 64251625 |
| Materiaalnr. (12NC) | 927965784013 |
| Lokale code | TL5C55W840 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |


| | |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - product/behuizing | 8711500642516 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8711500642523 |

Maatschets




| Product | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10 | 18 mm | 14 mm | 293 mm | 305 mm | 260 mm | 272 mm |

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

