



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25

Ez a TL-D Xtra lámpa hosszabb élettartamot kínál, egyúttal kevesebb korai meghibásodást garantál. Ennek köszönhetően alacsony karbantartási kiadást igényel, és csökkenthető a költséges helyszíni cserékre fordítandó összeg. Ezen okból olyan helyeken történő használatra alkalmas, ahol a lámpacsere költségei magasak (például magas mennyezet vagy üzemszünet miatt). Ez a lámpatípus használható a már meglévő szerelvényekkel, illetve külön specializált HF Xtreme szerelvényekkel is.

Figyelmeztetések és biztonság

- A 100%-os teljesítmény mellett várható élettartam csak úgy tartható, ha a fényerő-szabályozás nem csökkenti a fényerőt 30% alá
- Elektromágneses kapcsolóberendezéssel használva a megadott várható élettartam eléréséhez erősen ajánlott kizárólag a Philips S10 vagy S10E (18W típusokhoz az S2 vagy S2E) indítóegység használata és lámpacsere esetén új indítóegységek felszerelése.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ		Szinvisztaadási index (CRI)	
Fejlesztés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		>80
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	36 000 h	Működtetés és elektronika	
		Teljesítményfelvétel	58,5 W
		Fényforrás árama (névleges)	0,665 A
Technikai adatok		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színkód	840 [CCT of 4000K]	Szabályozható	Igen
Fényáram	5 200 lm	Mechanika és tokozás	
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)	Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K		
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	91 lm/W		

MASTER TL-D Xtra

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	68 kWh

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25
Teljes terméknév	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150055890940


Rendelési kód	55890940
Cikkszám (12NC)	927983484014
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500558909
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500558916

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

