



# MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20

Ez a TL5 High Output lámpa (16 mm-es csóátmérő) kiváló színmegjelenítést biztosít (CRI > 90). Ez azt jelenti, hogy a színek természetesnek, tehát gazdagabbnak, telítettebbnek és szebbnek tűnnek, mint nappali fényben szemlélve. A lámpát olyan területeken érdemes alkalmazni, ahol a színmegjelenítés kulcsfontosságú, például nyomdaiparban, könyvtárakban, múzeumokban, kórházakban és üzletekben (ékszer, virág, ruházat, textil, bőr, szőnyegek).

### Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Technikai adatok	
Színkód	940 [CCT of 4000K]
Fényáram	4 300 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	380
Színérték Y koordinátája (névleges)	380
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	71 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	91

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	54,1 W
Fényforrás árama (névleges)	0,455 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	59 kWh

# MASTER TL5 High Output 90 De Luxe


## Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20
Teljes terméknev	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20
Full EOC	871150086905000
Rendelési kód	86905000
Cikkszám (12NC)	927993094024


Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500869050
Számláló – csomag külső dobozonként	20
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900895261

## Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm




## Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

# MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

## Élettartam

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940

1SL20

