



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20

Ez a TL5 High Output lámpa (16 mm-es csóátmérő) kiváló színmegjelenítést biztosít (CRI > 90). Ez azt jelenti, hogy a színek természetesnek, tehát gazdagabbnak, telítettebbnek és szebbnek tűnnek, mint nappali fényben szemlélve. A lámpát olyan területeken érdemes alkalmazni, ahol a színmegjelenítés kulcsfontosságú, például nyomdaiparban, könyvtárakban, múzeumokban, kórházakban és üzletekben (ékszer, virág, ruházat, textil, bőr, szőnyegek).

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Jellemzők	HO Alto® [High Output Alto]
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	965 [CCT of 6500K]
Fényáram	3 825 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges)	0,313
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,337
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	71 lm/W

Színvisszaadási index (CRI)	92
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	54,6 W
Fényforrás árama (névleges)	0,455 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe


Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	55 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423485

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20
Teljes terméknév	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20
Full EOC	871150086983800


Rendelési kód	86983800
Cikkszám (12NC)	927993096524
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500869838
Számláló – csomag külső dobozonként	20
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900895285

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Élettartam

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965

1SL20

